


SPD-2000

Ficha técnica



SEDIMENTADORES / DESARENADORES TD

MODELO	SPD-2000
Uso indicado	partículas sólidas
Volumen normal de funcionamiento en litros	2000
Volumen vacío total en litros	2180
Cámaras internas	3
Retención máxima sustancias flotantes en litros	300
Retención partículas sólidas en litros	1100
Medidas externas en planta en cm (largo x ancho)	162 x 86
Altura total en cm	220
Profundidad entrada / salida en cm	32 / 36
Tubería Ø mm	100
Peso en Kg	1710
Material de fabricación	Concreto
Medidas mínimas de excavación en planta en cm (Largo x Ancho)	200 x 150
Profundidad* excavación en cm *Desde el fondo del tubo de llegada de aguas	190

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en cualquier momento.

Sistema de ensamblaje modular Tanque Diez®

Producto y diseño exclusivo Tanque Diez®

www.tanquediez.com

DESCRIPCIÓN

Los Sedimentadores / Desarenadores Tanque Diez son unidades de pequeñas dimensiones y eficientes para sedimentación primaria, retención de partículas sólidas, y desarenadores.

Ofrecen también una pequeña capacidad para separación y retención de sustancias flotantes.

Se pueden implementar como unidades independientes o en conjunto con otras para conformar sistemas más completos.

INDICACIONES GENERALES

Para la fase de instalación y ensamblaje de las unidades, se deberá cuidar la fase de sellado, utilizando mortero fino de alta calidad hecho con cemento hidráulico. Estimar 15 kilos de mortero.

La tubería de entrada, salida y conexión de las unidades será sanitaria de PVC de Ø 100 mm.

Unidades para uso externo y aptas para recibir aguas con altas temperaturas.

Las tapas de registro de estas unidades deberán quedar fácilmente registrables desde la superficie para facilitar las operaciones de limpieza periódica. Si las tapas de las unidades quedan a una profundidad mayor a 10 cm, se deberán colocar extensiones.

La ventilación se hará por medio de la columna de ventilación de la edificación o desde la misma unidad.


Es recomendable colocar un sifón con registro y una caja de registro a la entrada de la unidad.

Las unidades se deberán llenar con agua limpia hasta su nivel de funcionamiento, 24 horas después de efectuada su instalación (dependiendo del sellador utilizado) o 24 horas antes de empezar su uso.



SEDIMENTADORES / DESARENADORES TANQUE DIEZ®

Unidades para sedimentación primaria / Desarenadores - Uso general




Sedimentador / Desarenador T.D.

Modelo SPD-2000

sección vertical - medidas en cm

©TANQUE DIEZ- Derechos Reservados

VER MEDIDAS DE
EXCAVACIÓN EN
LA TABLA DE
DATOS TÉCNICOS



Sedimentador / Desarenador T.D.

Modelo SPD-2000

sección horizontal - medidas en cm


©TANQUE DIEZ - Derechos Reservados

EXTENSIONES PARA REGISTROS

Las tapas de registro de las unidades deberán quedar fácilmente registrables y cerca de la superficie. Si las tapas de las unidades quedan a una profundidad mayor a 10 cm, se deberán colocar extensiones adecuadas.

Se pueden utilizar las extensiones CM-EXT30 y CM-EXT50, que extienden 30 y 50 cm respectivamente. Se utiliza la misma tapa.

EXTENSIONES NO INCLUIDAS



UNIDAD DE
ENSAMBLAJE
MODULAR

Incluye
instrucciones
de instalación

FITEC TD - v.224.04

TANQUE DIEZ® Sistemas de Depuración - catálogo en línea: www.tanquediez.com

infotec@tanquediez.com